

KERN**Pocketweegschaal type TGC, Maximaal weegbereik: 500g****Bestelgegevens**

Bestelnummer	479446 500
GTIN	4045761217539
Artikelklasse	47D

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Met bijweegfunctie, tarraknop.**
- **Justeerprogramma CAL: voor grote nauwkeurigheid.**

Platte pocketweegschaal met groot, edelstalen weegplateau en praktische tarraschaal. LCD-display met achtergrondverlichting voor gemakkelijk aflezen van de weegwaarde.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Nettogewicht	0,18 kg
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Maximaal weegbereik	500 g
Aflezing	0,1 g
Diepte	130 mm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Breedte	100 mm

Hoogte	18 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Kalibratie	K2
Producttype	Compacte weegschaal

Dienstverlening

KalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50 kg	027700 50
DAkkS-kalibratieWeegschaal Maximaal weegbereik 50	027710 50

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--	---------------