



## Slim-elektro-schroevendraaier voor PlusMinus-schroeven, Classic volledig geïsoleerd, Profielgrootte: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	668392 1
GTIN	7610733278435
Artikelklasse	63E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

**Slank handvat** met huidvriendelijke mantel van elastomeer en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur is het handvat ook bij natte, met olie besmeurde handen slipvrij.

**Steel**, speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid.

**Gereduceerde steel-Ø met geïntegreerde isolatie** voor diepliggende schroef- en veerelementen (steel-Ø = isolatie-Ø in het voorste steelgedeelte).

#### Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000V.

De punt van de combiprofiel-schroevendraaier past perfect in de **PlusMinus-schroeven (combinatie Pozidriv / sleuf)**, die voornamelijk in elektro-installatiecomponenten worden gebruikt.

### Technische beschrijving

Profiel Pozidriv – sleuf	1 – 0,7×4,5
totale lengte	175 mm
Profielgrootte	1
Meslengte	80 mm
Serie	Classic VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Bitsoort	Combiprofiel- schroevendraaier Pozidriv/sleuf
Producttype	Schroevendraaier