

**T-groefstuk veredeld, Groefbreedte D: 21mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 313555 21 |
| GTIN | 2050001940537 |
| Artikelklasse | 33T |

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiegeslepen en veredeld.

T.b.v.:

Alle **gangbare krachtspanklemmen** van de **fabricaten** Schunk, Forkardt, Röhms en SMW (met spitse vertanding).

T.b.v.:

Forkardt: NH 250-315, NHF 250-315

Schunk: TH/THF 250-315, HSL 250-315

SMW: HFKS 250-315, HFK 250-315

Levering:

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 – 12.9!

Opmerking:

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|--------|
| Hoogte H | 27 mm |
| Maximaal aanhaalmoment | 150 Nm |

| | |
|----------------|-------------|
| Groefbreedte D | 21 mm |
| Schroefdraad G | M16 |
| Traphoogte h | 11,5 mm |
| Producttype | T-groefstuk |