

**T-groefstuk veredeld, Groefbreedte D: 25,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313605 25,5
GTIN	2050001929679
Artikelklasse	33T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisiegeslepen en veredeld.

**T.b.v.:**

Alle **gangbare krachtspanklemmen** van de **fabricaten** Schunk, Forkardt, Röhms en SMW (met spitse vertanding).

**T.b.v.:**

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500

Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400

SMW: HFKS 400, HFK 400-500

**Levering:**

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 – 12.9!

**Opmerking:**

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.

**Technische beschrijving**

Maximaal aanhaalmoment	220 Nm
Hoogte H	29 mm

Groefbreedte D	25,5 mm
Schroefdraad G	M20
Traphoogte h	11 mm
Producttype	T-groefstuk