

Garant**Aflegbord 610 mm diep, Geschikt voor nuttige breedte: 920mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918592 920
GTIN	4062406098049
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuust plaatstaal. In een raster van 100 mm in de materiaalwagen verstelbaar, schuine stand van 20° mogelijk.

T.b.v.:

Materiaalwagen nr. 918590.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Technische beschrijving

Hoogte	100 mm
geschikt voor workstation framebreedte	1000 mm
Nuttige diepte	610 mm
Nuttige breedte	920 mm
Gewicht	9 kg
Toepassingsgebied	Materiaalwagen
Materiaaldikte	1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	20 kg
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Producttype

Aflegbord