

Garant**Platenstelling, Type: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	992101 5
GTIN	4062406095802
Artikelklasse	91W

Omschrijving**OPMERKING: kleurkeuze mogelijk****Uitvoering:**

Basisframe 1560×600 mm met verzinkte bodemplaat.

Lichtlopende verzinkte dragerrol (Ø 60 mm) voor gemakkelijk plaatsen en uitnemen.

Beugels 400 mm en 800 mm hoog van vierkante buis 30×30 mm.

Met doorschuifbeveiliging van plat staal 30 mm hoog.

Toepassing:

Voor de verticale opslag van platen van staal, hout, kunststof enz.

Kleur:

Basisframe lichtgrijs, RAL 7035, beugels antraciet, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hoogte: 880 mm

Breedte: 1560 mm

Diepte: 600 mm

Aantal vakken: 5

Vak nuttige diepte: 65,6 mm

Aantal beugelhoogte 400 mm: 3

Technische beschrijving

Beugelbreedte	1485 mm
Aantal beugelhoogte 800 mm	3
Hoogte	880 mm
Breedte	1560 mm
Belastbaarheid per vak	200 kg
Aantal beugelhoogte 400 mm	3
Dragerrol-Ø	60 mm
Vak nuttige diepte	65,6 mm
Diepte	600 mm
Aantal vakken	5
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Platenstelling