

HW Pickardt

Handstempelgereedschap, Letterhoogte: 4mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085471 4
GTIN	4250191110354
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

Zeer nauwkeurig stempelgereedschap voor het signeren van opeenvolgende nummers. Ontworpen voor de zwaarste belastingen. Met arrêteerstift. Alle onderdelen chemisch vernikkeld. Schijven met 11 tekens = gravure 0 – 9 en spatie. Verpakt in kunststof box.

Toepassing:

Voor het variabel nummeren van materialen **tot een sterkte van 1500 N/mm²**.

Opmerking:

Stempelgereedschap in andere uitvoeringen, zoals bijv. met automatische doornummering of afwijkende schrifthoogtes, is op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Schijfbreedte = tekenbreedte	3 mm
maximale materiaalsterkte van het stempeloppervlak	1500 N/mm ²
Afdrukbreedte	23 mm
Letterhoogte	4 mm
Aantal posities	8

Producttype

Handstempelgereedschap

Accessoires

Slagstempelhouder Type GRIP

085475 GRIP