

Garant**Spiebaansteekhouder voor spiebaansteekapparaten Schacht WTO, Vanaf groefbreedte m: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290352 8
GTIN	4062406099602
Artikelklasse	29K

Omschrijving**Let op:**

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

geschikt voor groefbreedte m	8 mm
Nuttige lengte L ₁	37 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	21,7 mm

Bout	290399 2
Middenverplaatsing L ₃	11 mm
Schacht-Ø	16 mm
Snijplaathouder-Ø D ₁	20 mm
Inwendige koeling	nee
Schachtlengte L _s	6 mm
Schacht	WTO
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap