

**Garant****Spiebaansteekhouder voor spiebaansteekapparaten Schacht EWS + Benz,  
Vanaf groefbreedte m: 5mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 290351 5      |
| GTIN          | 4062406099510 |
| Artikelklasse | 29K           |

**Omschrijving****Let op:**

Minimale voorboor- $\emptyset$  altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor- $\emptyset$  38,22 mm.)

**Opmerking:**

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

**Technische beschrijving**

|   |          |
|---|----------|
| Minimale voorboor- $\emptyset$ $D_{\min}$ | 12,82 mm |
| Bout                                      | 290399 1 |
| Schacht- $\emptyset$                      | 16 mm    |
| geschikt voor groefbreedte m              | 5 mm     |
| Nuttige lengte $L_1$                      | 37 mm    |
| Middenverplaatsing $L_3$                  | 6,35 mm  |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Snijplaathouder-Ø D <sub>1</sub> | 12 mm                             |
| Inwendige koeling                | nee                               |
| Schachtlengte L <sub>s</sub>     | 30 mm                             |
| Schacht                          | EWS + Benz                        |
| Producttype                      | Groef- en profielsteekgereedschap |