

**Garant****Spiebaansteekhouder voor spiebaansteekapparaten Schacht EWS + Benz,  
Vanaf groefbreedte m: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	290351 6
GTIN	4062406099527
Artikelklasse	29K

**Omschrijving****Let op:**

Minimale voorboor- $\emptyset$  altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor- $\emptyset$  38,22 mm.)

**Opmerking:**

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.**

**Technische beschrijving**

geschikt voor groefbreedte m	6; 8 mm
Nuttige lengte $L_1$	37 mm
Middenverplaatsing $L_3$	9 mm
Minimale voorboor- $\emptyset$ $D_{min}$	17,49 mm
Minimale voorboor- $\emptyset$ $D_{min}$	17,85 mm
Bout	290399 2

Schacht-Ø	16 mm
Snijplaathouder-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Inwendige koeling	nee
Schachtlengte L <sub>s</sub>	30 mm
Schacht	EWS + Benz
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap