

Garant
Spiebaansteekhouder kort Ø DS 16 mm, Vanaf groefbreedte m: 3mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	290357 3
GTIN	4062406099275
Artikelklasse	29K

Omschrijving
Let op:

Minimale voorboor-Ø altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-Ø 38,22 mm.)

Opmerking:

- **Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.**
- **Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391– 290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.**
- **Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhelp nr. 290397 en een meetklok.**

Technische beschrijving

Bout	290399 1
geschikt voor groefbreedte m	3 mm
Nuttige lengte L ₁	21 mm
Schacht-Ø	16 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	8,36 mm
Middenverplaatsing L ₃	4,2 mm
Snijplaathouder-Ø D ₁	7,8 mm
Inwendige koeling	ja

Schachtlengte L _s	40 mm
Schacht	Combischacht
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap