

**Garant****Stalen eindmaat Tolerantieklasse 0, Nominale maat: 400mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 481030 400    |
| GTIN          | 4062406099336 |
| Artikelklasse | 41L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle eindmaten zijn voorzien van een individueel identificatienummer.

Gr. 0,5 t/m 10 – doorsnede = 30×9 mm.

Gr. 11 t/m 500 – doorsnede = 35×9 mm.

Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.

**Tolerantieklasse 0** als primaire maatstandaard voor de controle van werkmaten. Voor het afstellen van meetgereedschappen met zeer grote nauwkeurigheid. **Inclusief herleidbaar testrapport van de producent.**

**Opmerking:**

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

|                  |   |
|------------------|---|
| Norm             | DIN EN ISO 3650   |
| Tolerantieklasse | 0   |
| Materiaal        | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering |
| Kalibratie       | L2  |
| Producttype      | Eindmaat  |

---

## Dienstverlening

KalibratieEindmaat staal / keramiek Maximale lengte 400  
mm

028060 400