

**Vormspanner, L × B1: 50X50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370089 50X50
GTIN	2050001962119
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

- Spannen van 2 werkstukken mogelijk.
- Maximale spanslag 0,5 mm.

Materiaal:

Spanwiggen van temperstaal.

Levering:

Inclusief spanring voor bewerking.

Technische beschrijving

Spankracht	5,5 kN
Hoogte H	63 mm
Breedte B	72 mm
Ø D ₂	11,4 mm
maximaal draaimoment	26 Nm
Maximale bewerkingsdiepte T	15 mm
Producttype	Wigspanner

