

Snijkop, rechts, Systeem / plaatafmeting: DM/16S



Bestelgegevens

Bestelnummer	260916 DM/16S
GTIN	4251414902718
Artikelklasse	29D

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare snijkoppen voor **trillingsdempende basisdelen**. Smalle uitvoering.

Toepassing:

Trillingsdempende werking tot een uitsteeklengte van maximaal **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

Systeem: DM

ISO-code snijkop: STUCR/L 16

geschikte wisselplaat: TC ..16T3..

geschikte basisdelen: 264910 – 264922

Minimale voorboor-Ø D_{min} : 22 mm

Middenverplaatsing: 22 mm

Totale lengte: 32 mm

Technische beschrijving

Totale lengte	32 mm
---------------	-------

Plaatafmeting	165 mm
geschikte basisdelen	264910 – 264922
geschikte wisselplaat	TC ..16T3..
Serie	Snijkop
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	22 mm
Middenverplaatsing	22 mm
ISO-code snijkop	STUCR/L 16
Systeem	DM
Wisselplaatschroef	269023 3
Schacht- \varnothing	40 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Langsdraaien binnen

Accessoires

Spanschroef	269432
Spanschroef	269433
Bit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500