

Garant**ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 40 A = 100, voor ER-spantang-maat: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302765 20
GTIN	4062406100230
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoate precisiespanmoer.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	34 mm
Reserve-ER-spanmoer	20
Spanbereik	1 - 13 mm

Afkoppellengte A-maat	100 mm
ER-spansleutel	20
Span-Ø D ₁	1-13 mm
Opname	BT 40 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308930 10
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308911 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308930 1
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308916 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308911 6
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308916 9
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309406 7
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308930 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308911 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308911 8

ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308911 13
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308930 11
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308916 4
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308916 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308930 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308930 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308911 9
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309406 6
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308916 10
Steeksleutel, enkel Sleutelwijdte 25 mm	613300 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308930 12
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309406 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308911 2
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309406 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308930 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308911 7
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308916 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308916 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308911 4

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308911 11
ER-spanmoer Voor ER 20	309580 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308911 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308930 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308930 3
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309406 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308911 1
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308916 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308930 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	308916 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308930 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308930 8
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308911 10
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309406 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308916 8