

Garant**Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring, BT 50 kort, Span-Ø D1: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302650 14
GTIN	4062406100377
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹. **Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	44 mm
Span-Ø D ₁	14 mm
Reservespanschroef nr. 309900	12
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Opname	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2

Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 3 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span- \varnothing D1 12 mm	309900 12
--	-----------