

**Garant****ER-spantanghouder Vorm ADB, BT 50 A = 100, voor ER-spantang-maat: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302828 40
GTIN	4062406100339
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoate precisiespanmoer.**

**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

**Levering:**

Inclusief ER-spanmoer.

**Accessoires:**

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.  
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Opmerking:**

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Verspaningsstrategie: HSC

Spanbereik: 3 - 26 mm

Afkoppellengte A-maat: 100 mm

Buiten-Ø D: 63 mm

Reserve-ER-spanmoer: 40

ER-spansleutel: 40

## Technische beschrijving

Reserve-ER-spanmoer	40
ER-spansleutel	40
Spanbereik	3 - 26 mm
Buiten-Ø D	63 mm
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Opname	BT 50 A = 100
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	309040 17
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	309040 18
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	308992 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	308990 20
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309419 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	308990 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	308990 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	309040 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	309040 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	308992 20
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 10 mm	309449 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	309040 22
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309419 7
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	308992 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308990 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308990 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	309040 24
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 12 mm	309449 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	309040 16
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309434 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308990 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309040 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	309040 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	309040 25
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	309419 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	308990 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	309040 23
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309419 16
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309434 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309040 8
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 40	309680 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	308990 16
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309419 11
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50

ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	308990 19
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309434 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 23 mm	308990 23
ER-spantang Nominale span-Ø d 25 mm	308990 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309040 6
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 16 mm	309449 16
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	309040 15
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308990 5
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309449 5
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309419 14
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309434 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	309040 26
ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder Voor ER 40	309617 40
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	309040 10
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308992 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	309040 4
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 16 mm	309434 16
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309449 4
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 11 mm	309449 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	308990 12
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 18 mm	308992 18

ER-spantang Nominale span-Ø d 26 mm	308990 26
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309449 6
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309419 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	309040 19
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 12 mm	309434 12
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309419 10
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 9 mm	309449 9
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 14 mm	309449 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	308990 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	309040 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 22 mm	308990 22
ER-glijlagerspanmoer Voor ER 40	309612 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309419 9
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 7 mm	309449 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	309040 5
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	308992 14
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	308992 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	308990 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	308990 18
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	309040 21

ER-spantang Nominale span-Ø d 24 mm	308990 24
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 25 mm	309419 25
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309040 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308990 6
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308992 8
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309419 12
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 8 mm	309449 8
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308812 50
ER-spanmoer High Speed Voor ER 40	309610 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 20 mm	309419 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	309040 20
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308992 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 21 mm	308990 21
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	308992 22
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 22 mm	309419 22
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308990 8
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 14 mm	309434 14
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 geschikt voor conusmaat 50	308810 50
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308990 4
ER-spanmoer Voor ER 40	309580 40