

Garant**Weldonhouder Vorm ADB met koelkanaalboring, BT 50 kort, Span-Ø D1: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302650 18
GTIN	4062406100384
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Balanceerkwaliteit G2,5 / 25000 min⁻¹. **Met afsluitbare koelkanaalboringen.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	50 mm
Reservespanschroef nr. 309900	16
Afkoppellengte A-maat	63 mm
Span-Ø D ₁	18 mm
Opname	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-2

Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	ADB
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 3 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Reservespanschroef Voor span- \varnothing D1 16 mm	309900 16
--	-----------