



## Hydrohouder Comp-R Rondloop instelbaar, HSK-A 63, Span – Ø D1: 20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	307547 20
GTIN	2050002005136
Artikelklasse	33W

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Rondloopnauwkeurigheid instelbaar op 0 µm.**
- **Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.**
- **Met Balluff-chip-boring.**

#### Toepassing:

Perfekte spanhouder waar een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid vereist is:

- **Ruimen.**
- **Boren (vooral kleine diameters).**
- **Gebruik van gevoelig, kostbaar gereedschap.**
- **Voor het spannen van schachttolerantie h6.**

#### Accessoires:

Tussenbussen nr. 302135 – 302180, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

Verspaningsstrategie: HSC

Span-Ø D<sub>1</sub>: 20 mm

Afkoppellengte A-maat: 115 mm

Ø D<sub>2</sub>: 42 mm

Buiten-Ø d<sub>4</sub>: 52,5 mm

l<sub>4</sub>: 50 mm

### Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	115 mm
-----------------------	--------

Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Buiten-Ø d <sub>4</sub>	52,5 mm
l <sub>4</sub>	50 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder