



Hydrohouder Comp-R Rondloop instelbaar, HSK-A 100, Span – ØD1: 20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	307548 20
GTIN	
Artikelklasse	33W

Omschrijving

Uitvoering:

- Rondloopnauwkeurigheid instelbaar op 0 µm.
- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Met Balluff-chip-boring.

Toepassing:

Perfekte spanhouder waar een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid vereist is:

- Ruimen.
- Boren (vooral kleine diameters).
- Gebruik van gevoelig, kostbaar gereedschap.
- Voor het spannen van schachttolerantie h6.

Accessoires:

Tussenbussen nr. 302135 – 302180, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	42 mm
Buiten-Ø d ₄	52,5 mm
l ₄	50 mm

Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder