

HOLEX**Digitale schuifmaat IP67, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	412751 300
GTIN	4062406100889
Artikelklasse	42A

Omschrijving**Uitvoering:**

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. De schuifmaat is ongevoelig voor water en stof. Na 2 uur niet te zijn gebruikt, wordt de schuifmaat automatisch uitgeschakeld. Slagvaste kunststof behuizing.

Uitvoering promotietekst:

Goed afleesbaar, contrastrijk digitaal display. De schuifmaat is ongevoelig voor water, koelvloeistof, olie en stof. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technische beschrijving

Aflezing	0,01 mm
Meetbereik	0 - 300 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
Aantal inbegrepen batterijen	1
Beklengte	60 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Automatische uitschakeling	ja

Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aflezing	0,0005 inch
Kalibratie	A1
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Materiaal behuizing	Kunststof
Norm	ISO 13385
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412230
Schroef voor dieptemaathouder	412236