



Haakse persluchtlijper, Type: 3550-120



Bestelgegevens

Bestelnummer	079315 3550-120
GTIN	015451780425
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

- **1,5 pk motor met 1100 W vermogen.**
- **Beschermkap verstelbaar zonder sleutel.**
- **125 mm schotelcapaciteit.**
- **Esthetische, gestroomlijnde veiligheidshendel.**

Compacte en krachtige haakse slijper voor zeer hoge standtijden bij veeleisende toepassingen, onderhoudsintervallen tot 1000 uur. Ergonomische handgreep met trillingdemping. Beschermkap verstelbaar zonder sleutel. **M14-spindelschroefdraad.**

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	CP3550-120AA5
Gewicht	1,9 kg
Geluidsproductie	84 dB(A)
Maximale luchtbehoefte	1560 l/min
Afgegeven vermogen	1100 W
Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Maximale schijf-Ø	125 mm

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Maximale vibratie volgens EN	9,8 m/s ²
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Haakse slijper