

**Mitutoyo****Digitaal-analoge meetklok aflezing 0,001 mm, Meetbereik: 50mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	434621 50
GTIN	4946368121222
Artikelklasse	44A

## Omschrijving

### Uitvoering:

Groot digitaal display en extra analoge schaal. Eenmalig instellen van de nulpositie die vast is ingevoerd. Verplaatsingsnelheid heeft geen invloed op het meetresultaat. **Door netaansluiting geschikt voor continumeting.** Robuuste behuizing, exact gelagerde tasterstang.

### Callout:

#### Gegevensuitgang

#### Nulstellen

in willekeurige positie of absolute meetschaal.

#### Preset

**Omschakeling 0,01 / 0,001 mm.**

#### Aansluiting

voor netadapter.

#### Omkering telrichting

#### Weergave wisselt

van groen naar rood bij tolerantieoverschrijding.

#### Aan/uit

#### Meervoudige omschakeling

waardeopslag min. of max. en verschil.

#### Meetbereik instelbaar

nulpunt, analoge weergave.

**Functie:**

- **Kleurwisseling bij tolerantieoverschrijding.**
- **Laagste waarde**
- **Opslag hoogste waarde (bepaling omkeerpunt overbodig).**
- **Nulpuntweergave bijv. voor tolerantieingen.**
- **Omkering meetrichting**

**Levering:**

Inclusief kabel nr. 497660, netadapter 220 V / 9 V / 500 mA.

**Accessoires:**

Signaalkabel nr. 498430, speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Kalibratie: C1

Aflezingsnaar keuze: 0,01 / 0,001 mm

Maximale afwijking: 0,006 mm

Meetkracht:  $\leq 2,3$  N

Opspanschaat- $\varnothing$  h6: 8 mm

---

**Technische beschrijving**

Kalibratie	C1
Opspanschaat- $\varnothing$ h6	8 mm
Meetkracht	$\leq 2,3$ N
Meetbereik	50 mm
Maximale afwijking	0,006 mm
Aflezingsnaar keuze	0,01 / 0,001 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Norm	Fabrieksnorm
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	meetklok

---

**Dienstverlening**

013210 50

Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 50 mm	
Merken Laseropschrift Type	018940
DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	013250 100
DAkS-kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 100 mm	023010 100
Kalibratie Meetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 50 mm	023000 50

### Accessoires

Aansluitkabel Type USB2	498430 USB2
Aansluitkabel Type D2	498430 D2
Aansluitkabel Type D1	498430 D1
Netadapter	497660