

Garant GRIDLINE

**Werkbank verrijdbaar, links deur, rechts 4 lades, Blad van beuken multiplex, 20x20G, Bladlengte: 1250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	924054 1250
GTIN	4062406101800
Artikelklasse	9GG

**Omschrijving****Uitvoering:**

Werkbank met stabiele staalconstructie met ondersteuning van vierkante buis. Ladenbehuizing 24G centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot. **100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen, met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling en 75 kg draagvermogen. Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen, Ø 125 mm, met **niet-strepend polyurethaan-loopvlak**, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming. Zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans.

**Plaatsing:**

Deurhoogte (links) mm: 625

Lades met fronthoogte (rechts): 1

Lades met fronthoogte (rechts) mm: 75, 100, 200, 250

**Kleur:**

Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades en deur antraciet, RAL 7016, **poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.**

**Technische beschrijving**

Werkblad diepte	750 mm
Hoogte	950 mm

Onderbouw breedte	1100 mm
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Wiel-Ø zwenkwiel	125 mm
ComfortClose	nee
Lades nuttige diepte in G	20
Greep	nee
Lades nuttige diepte	500 mm
Aantal lades	4
Werkblad dikte	25 mm
Onderbouw diepte	700 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte	625 mm
Wiel-Ø bokwiel	125 mm
Werkblad lengte	1250 mm
Stootranden	nee
Aantal deuren	1
Lades nuttige breedte in G	20
Niet-strepend loopvlak	ja
Gewicht	139,4 kg
Materiaal wiel	Polyurethaan
Serie	Ready-to-go
Nuttig ladeoppervlak in G	20×20
Lades nuttige breedte	500 mm
kan omlaag worden gebracht	nee
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Materiaaldikte	1 mm
Werkbank hoogte	950 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout)	400 kg

Bladdikte	25 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Deuropeningshoek	180 graden
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Productnaamattribuut	20x20G
Producttype	mobiele werkbank

## Accessoires

Schuifgreep voor GridLine Type KO12	914226 KO12
Slotplaat voor GridLine Type KO21	914227 KO21
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 200 mm	927805 200
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 100 mm	927805 100
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 75 mm	927805 75
Lade met individuele eenhandsladeontgrendeling Fronthoogte lade 250 mm	927805 250