

**Garant**

**Afsteekzwaard HSS, neutraal, Hoogte van steekzwaard h<sub>5</sub> / steekbreedte w:  
19/2,2mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 273560 19/2,2 |
| GTIN          | 4045197719188 |
| Artikelklasse | 21U           |

**Omschrijving****T.b.v.:**

Houder nr. 273984 – 273994 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Technische beschrijving**

|  |             |
|--|-------------|
| Steekbreedte w                         | 2,2 mm      |
| Hoogte van beitelhouder h <sub>5</sub> | 19 mm       |
| Voor maximale werkstuk-Ø               | 40 mm       |
| Maximale steekdiepte t <sub>max</sub>  | 21 mm       |
| Totale lengte L                        | 86 mm       |
| Snijmateriaal                          | HSS         |
| Inzetsoort                             | neutraal    |
| Inwendige koeling                      | nee         |
| axiaal insteken mogelijk               | nee         |
| Producttype                            | Steekzwaard |

