



Ratelkabelschaar voor met staal versterkte kabels (SWA-kabels) VDE-isolatie, Totale lengte: 315mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	731260 315
GTIN	4003773078579
Artikelklasse	73F

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten.

Isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Toepassing:

Voor het doorknippen van met staal versterkte kabels (SWA-kabels), met een- en tweehandsbediening. Ideaal bij weinig ruimte.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard.

Accessoires:

Reservezwenkmes nr. 731251.

Opmerking:

Niet geschikt voor het knippen van ACSR-kabels en draadkabels.

Technische beschrijving

totale lengte	315 mm
Snijcapaciteit	380 mm ²
Snijcapaciteit tot Ø	45 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep	Meercomponenten-bekleding

Materiaal	Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
Ratelfunctie	ja
Producttype	Schaar

Accessoires

Zwenkmes voor SWA-ratelkabelschaar inclusief bout en moer Type 315	731251 315
--	------------