

Garant**Synchrogereedschapskop voor ER16, Tapschacht-Ø d2: 3,5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 338183 3,5 |
| GTIN | 4062406102043 |
| Artikelklasse | 31P |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.**
- **Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.**
- **Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Geschikt voor linkse en rechtse draad.**

T.b.v.:

ER-synchro-opnames nr. 338180.

Technische beschrijving

| | |
|--|---------------------|
| Schacht-vierkant | 2,7 mm |
| Afkoppellengte L ₁ | 24 mm |
| voor tapschacht-Ø d ₂ DIN 374/376 | M5 |
| voor tapschacht-Ø d ₂ DIN 371 | M3 |
| Ø D ₂ | 12,7 mm |
| Inwendige koeling | ja, met max. 50 bar |
| Producttype | Draadsnij-adapter |

