

Garant**Synchrogereedschapskop voor ER25, Tapschacht-Ø d2: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	338185 9
GTIN	4062406103613
Artikelklasse	31P

Omschrijving**Uitvoering:**

- Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
- Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
- Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
- Geschikt voor linkse en rechtse draad.

Uitvoering promotietekst:

- Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.

T.b.v.:

ER-synchro-opnames nr. 338180.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L ₁	40 mm
Schacht-vierkant	7 mm
voor tapschacht-Ø d ₂ DIN 374/376	M12
voor tapschacht-Ø d ₂ DIN 371	M9
Ø D ₂	19 mm
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar

Producttype

Draadsnij-adapter