

**Garant****Synchrogereedschapskop voor ER16, Tapschacht-Ø d2: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	338183 6
GTIN	4062406102074
Artikelklasse	31P

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.**
- **Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.**
- **Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.**
- **Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Geschikt voor linkse en rechtse draad.**

**T.b.v.:**

ER-synchro-opnames nr. 338180.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte L <sub>1</sub>	32 mm
Schacht-vierkant	4,9 mm
voor tapschacht-Ø d <sub>2</sub> DIN 374/376	M8
voor tapschacht-Ø d <sub>2</sub> DIN 371	M5-6
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Producttype	Draadsnij-adapter

