

**Garant****Synchrogereedschapskop voor ER32, Tapschacht-Ø d2: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	338186 10
GTIN	4062406103675
Artikelklasse	31P

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Draadtappen resp. draadvormen op machines met synchroonspindel.
- Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.
- Voor spantangopnames en aangedreven gereedschap volgens ISO 15488 (DIN 6499).
- Geschikt voor linkse en rechtse draad.

**Uitvoering promotietekst:**

- Minimale lengtecompensatie: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Compensatie van synchronisatiefouten, dus een betere draadkwaliteit en aanzienlijk langere standtijd.

**T.b.v.:**

ER-synchro-opnames nr. 338180.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte L <sub>1</sub>	37 mm
Schacht-vierkant	8 mm
voor tapschacht-Ø d <sub>2</sub> DIN 371	M10
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Inwendige koeling	ja, met max. 50 bar
Producttype	Draadsnij-adapter

