

KÄRCHER**Hogedrukreiniger onverwarmd, Artikelomschrijving producent: HD511P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078571 HD511P
GTIN	4054278144863
Artikelklasse	07C

Omschrijving**Uitvoering:**

Mobiele hogedrukreinigers met wisselstroommotor. Apparaat met **drukschakelaarbediening**, anti-verdraaisysteem, onder druk draaibaar gelagerde hogedruk slang en draaibare RVS-spuitlans. Robuuste 3-cilinder axiaalpompe met messing cilinderkop. Wateraanvoer van messing. Maximale aanvoertemperatuur 60 °C.

Het **EASY!Force**-hogedrukpistool gebruikt de terugstootkracht van de hogedrukstraal en reduceert hierdoor de houdkracht voor de gebruiker. Zorgt voor volledig nieuw werkcomfort zonder vermoeidheidsverschijnselen. Verbeterd volledig keramisch ventiel. Geïntegreerd EASY!Lock-verbindingssysteem. Maakt een snelle en simpele inrichting van accessoires (zoals mondstukken, stalen pijpen) mogelijk dankzij uniforme aansluitingen.

Levering:

Inclusief 10 m hogedruk slang, RVS-spuitlans 850 mm met enkelvoudige spuitkop.

Technische beschrijving

Gewicht	20,5 kg
Wattage	2200 W
Fabrikantnummer	HD 5/11 P *EU

Werkdruk	110 bar
Capaciteit	490 l/h
Netbeveiliging	10 A
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Hogedrukreiniger