

Garant**SEET 1305 AGFR, HU7810, Type: ALU**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213564 ALU
GTIN	4062406104498
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5... 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4\text{mm}$.

Voeding f_z per tand: 0,2 mm

Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding f_z per tand	0,2 mm
ISO-code wisselplaat	SEET 1305 AGSR
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	700 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	650 m/min	N
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		