

Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraad, Neodymium, Ø: 43mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085926 43
GTIN	5012095608394
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**
- **Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.**
- **Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.**
- **Magneetkern van neodymium.**

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

Technische beschrijving

Schroefdraad	M6 mm
Ø	43 mm
Materiaal oppervlak	met rubber bekleed
Nominale houdkracht	85 N
Hoogte met schroefdraad	21 mm
Hoogte	6 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

