

**Garant****Steekdraaihouder, links, Schacht- / steekbreedte w: 16/1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273751 16/1,5
GTIN	4045197720054
Artikelklasse	21W

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

Bout	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Functiebreedte $L_4$	16 mm
Koplengte $L_1$	26 mm
Insteekdiepte $t_{\max}$	4,5 mm
Steekbreedte w	1,5 mm
Totale lengte L	100 mm
Schachtbreedte b	16 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Klemschroef Type 4	279815 4
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500