



Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 25



Bestelgegevens

Bestelnummer	232273 25
GTIN	4062406105952
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 25 - 35 mm

Nuttige lengte L₁: 187,3 mm

Morseconus MK maat: 4

Spanschroeven: 232990 TX15

Technische beschrijving

Ø-bereik D _c	25 - 35 mm
Nuttige lengte L ₁	187,3 mm
Morseconus MK maat	4
Spanschroeven	232990 TX15
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

