

**Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 12×D, Type: 36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232275 36
GTIN	4062406106089
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Met inwendige koeling. **Recht gegroefd.**

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Voedingswaarden f met 10% en v_c -waarden met 30% reduceren.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L_1	432 mm
Ø-bereik D_c	36 - 47 mm
Morseconus MK maat	4
Spanschroeven	232990 TX20
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	12×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor