

Garant

Werkblad dikte 25 mm beuken multiplex, Diepte 750 mm, Bladlengte: 1250mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	926101 1250
GTIN	4062406106386
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Bladdiepte 750 mm, dikte 25 mm: Platen niet voorgeboord, niet geschikt voor montage van een Vario werkbank, alleen geschikt als afdekplaat.

Opmerking:

Speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 2500 mm lang en 1080 mm diep uit één stuk leverbaar.

Technische beschrijving

Toplaag werkblad	kleurloos gelakt
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Lengte	1250 mm
Dikte	25 mm
Gewicht	21 kg
Productnaamattribuut	Diepte 750 mm
Diepte	750 mm
Producttype	Werkblad

