

Garant

**Werkblad van beuken multiplex met edelstalen toplaag, Diepte 750 mm,
Bladlengte: 1500mm**



Bestelgegevens

Bestelnummer	926141 1500
GTIN	4062406106454
Artikelklasse	9GG

Omschrijving

Uitvoering:

Bladdiepte 750 mm, dikte 50 mm: Met boringen aan de onderzijde voor bevestiging van ladenbehuizingen en onderstellen (losse Vario-componenten).

Opmerking:

speciale maten op aanvraag. Bladen tot maximaal 2500 mm lang en 1080 mm diep uit één stuk leverbaar.

Technische beschrijving

Dikte	50 mm
Materiaal werkblad	Beuken multiplex
Laagdikte	1 mm
Toplaag werkblad	edelstaal
Lengte	1500 mm
Productnaamattribuut	Diepte 750 mm
Diepte	750 mm
Producttype	Werkblad

