

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad conische vorm,
HSK-A 63, Schroefdraad M × Lengte L1: M10X75****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307044 M10X75
GTIN	4062406106799
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conische uitvoering.
Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

Accessoires:

Verlengstuk nr. 301358, verloopstuk nr. 301359, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890.

Opmerking:

Densimet-opnames resp. VHM-verlengstukken voor inschroeffrezen nr. 301374 – 301379 en nr. 301361 – 301386.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 101 mm

Boring-Ø D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Buiten-Ø D: 23 mm

Nuttige lengte L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	101 mm
-----------------------	--------

Boring-Ø D ₁	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Schroefdraad M	M10×75
Buiten-Ø D	23 mm
Nuttige lengte L ₁	75 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Inschroeffreesopname