

**T-groefstuk veredeld, Groefbreedte S: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313805 14
GTIN	2050001929877
Artikelklasse	33T

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiegeslepen en veredeld.

T.b.v.:

Fabricaat Röhms KFD-HE.

Levering:

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 – 12.9!

Opmerking:

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	70 Nm
Hoogte H	20,5 mm
Geschikt voor fabricaat Röhms KFD-HE	210
Boringafstand b	25 mm
Schroefdraad G	M12

Traphoogte h	8,5 mm
Groefbreedte S	14 mm
Producttype	T-groefstuk