

Garant GRIDLINE

Vloeistofkast met kunststof jerrycans, Hoogte mm/aantal jerrycans: 1500/8**Bestelgegevens**

Bestelnummer	980022 1500/8
GTIN	4062406107031
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele plaatstalen constructie met versterkte vleugeldeuren, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met **stiftcilinderslot**. Kastromp voorzien van een **uittrekbeveiliging**. De uittrekbeveiliging zorgt ervoor dat altijd maar 1 legbord tegelijk kan worden uitgetrokken. De kast is hierdoor in hoge mate beveiligd tegen omkiepen. Montage van uittrekbare legborden en lades in een raster van 25 mm.

Vloeistofkast, uitgerust met **kunststof** jerrycans (nr. 980060).

Plaatsing:

Aantal legborden uittrekbaar: 2

Aantal olieopvangbakken: 1

Aantal jerrycans (25 liter): 8

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

De kast kan ook zonder jerrycans worden gebruikt. Uitvoering naar wens: Geschikte uittrekbare legborden zie nr. 980052.

Technische beschrijving

Gewicht	123 kg
Breedte	750 mm
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
Diepte	700 mm
Nuttige hoogte	1350 mm
Hoogte	1500 mm
Materiaaldikte	1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Kast voor jerrycans