

**T-groefstuk veredeld, Groefbreedte S: 21mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	313805 21
GTIN	2050001929907
Artikelklasse	33T

Omschrijving**Uitvoering:**

Precisiegeslepen en veredeld.

T.b.v.:

Fabricaat Röhms KFD-HE.

Levering:

Inclusief cilinderkopschroeven DIN 912 – 12.9!

Opmerking:

Andere T-groefstukken af fabriek leverbaar.

Technische beschrijving

Hoogte H	28 mm
Boringafstand b	30 mm
Maximaal aanhaalmoment	150 Nm
Geschikt voor fabricaat Röhms KFD-HE	315 / 21
Schroefdraad G	M16

Traphoogte h	11,5 mm
Groefbreedte S	21 mm
Producttype	T-groefstuk