

**Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420450 0-25
GTIN	7630041104080
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:****Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken.**

Geharde, geslepen meetspindel.

Vastzetting met klemhendel.

Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep.

Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen.

Levering:

Beugelschroefmaat zonder instelkaliber.

Technische beschrijving

Spindel-Ø	6,5 mm
Aflezing	0,01 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Meettrommel-Ø	18,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Kalibratie	B1
Maximale afwijking	2 µm
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog

Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

DAkkS-kalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100
KalibratieBeugelschroefmaat zonder instelkaliber Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25