

PRYOR**Set slagcijfers, 10-delig Normaal schrift 0 – 9, Letterhoogte: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085405 2
GTIN	5022044000100
Artikelklasse	08W

Omschrijving**Uitvoering:**

Van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

Krachtige precisiestempel, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

Normaal schrift; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm²**.

Reservedeel:

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

Opmerking:

Op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

Technische beschrijving

totale lengte	63,5 mm
---------------	---------

Schachtdikte	6,35
Dieptebe grenzing	ja
Letterhoogte	2 mm
Producttype	Handslagstempel

Accessoires

Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 2/3	085411 2/3
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 2/0	085411 2/0
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 2/5	085411 2/5
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 2/9	085411 2/9
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 2/2	085411 2/2
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 2/8	085411 2/8
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 2/7	085411 2/7
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 2/1	085411 2/1
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 2/4	085411 2/4
Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
Slagcijfer – losNormaal schrift 0 – 9 Letterhoogte (mm) / tekens 2/6	085411 2/6