

**TESA****Beugelschroefmaat, Meetbereik: 0-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	420560 0-25
GTIN	7630041105155
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Ultrafijn gelepte, HM-uitgeruste meetvlakken. Geharde, geslepen meetspindel. Vastzetting met klemhendel. Met gevoeligheidsratel en isolerende handgreep. Meettrommel spiegelvrij verchromd. Met nauwkeurig gegraveerde en gezwarte maatstrepen en getallen. Vlakke nonius voor **parallaxvrije aflezing**. Foutloze weergave van de tiende millimeters als cijferwaarde.

Technische beschrijving

Spindel-Ø	6,5 mm
Meettrommelindeling	1/50 mm
Meettrommel-Ø	19,7 mm
Meetbereik	0 - 25 mm
Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	B1
Norm	DIN 863
Meettechniek	analoog
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/420560-0-25>
