



Meetdradenset voor schroefdraad, Draad-Ø: 1,650mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	422490 1,650
GTIN	2050001940926
Artikelklasse	46P

Omschrijving

Uitvoering:

Meetdraden voor schroefdraad gehard en ultrafijn gelept, houder mat verchromd. Een borgveer in de opnameboring zorgt voor een stevige, draaibare passing op de meetspindel.

Toepassing:

Voor de bepaling van de flank-Ø van buitendraden volgens de driedraads-methode in combinatie met een beugelschroefmaat of lengtemeetbank.

Levering:

Een set bestaat uit een houder met één meetdraad en een houder met twee meetdraden in een kunststof box.

Opmerking:

Bij bestelling altijd de Ø van de meetspindel vermelden (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Technische beschrijving

voor schroefdraad	M18 / M20 / M22
Voor draadspoed P	2,5
Instelmaat M volgens DIN 13 blad 1	19,037 / 21,163 / 23,163 mm
Draad-Ø	1,65 mm

Maximale afwijking	±1 µm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	L16
Producttype	Draadmeetdraad
voor spindel-Ø	6,35 mm
voor spindel-Ø	6,5 mm
voor spindel-Ø	6,8 mm
voor spindel-Ø	7,5 mm
voor spindel-Ø	8 mm

Dienstverlening

KalibratieDraadmeetdraad Type GMD	028900 GMD
DAkKS-kalibratieDraadmeetdraad Type GMD	028910 GMD