

**Rechte persluchtslijper, spantang-Ø 6 mm, Type: G2440****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige, langzaam draaiende uitvoering met steunhandvat. Maximumtoerental **4300 1/min.**

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:**Geselecteerde onderhoudssets (service-kits):**

ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximale luchtbehoefte	342 l/min
Geluidsproductie	80 dB(A)
Fabrikantnummer	G2440
Gewicht	0,9 kg
Maximaal toerental	4300 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Afgegeven vermogen	550 W

Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Rechte slijper