

**Perslucht-buizenslijper, Type: 14360****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079552 14360
GTIN	616026143609
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige perslucht-buizenslijper voor de bewerking van buizen en buisbochten. Verstelbare handgreep. Snel wisselen van schuurbanden mogelijk dankzij arm met veerlager. Schuurbandmaten 13 – 40×760 mm.

Levering:

Buizenslijper, handvat, schuurband 38×762 mm.

Opmerking:

Andere contactarmuitvoeringen voor Dynafile® op aanvraag of in onze eShop.

Afgegeven vermogen: 522 W

Maximaal toerental: 3400 min⁻¹

Maximale luchtbehoefte: 1124 l/min

Draadaansluiting: NPT

Persluchtaansluiting: 1/4 inch

Bandbreedte: 13; 19; 25; 32; 40 mm

Technische beschrijving

Gewicht	2,9 kg
---------	--------

Afgegeven vermogen	522 W
Maximaal toerental	3400 min ⁻¹
Geluidsproductie	82 dB(A)
Bandbreedte	13; 19; 25; 32; 40 mm
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Fabrikantnummer	14360
Maximale luchtbehoefte	1124 l/min
Bandlengte	760 mm
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Bandschuurmachine