

**Garant****Onderstel, Voor plaatafmeting lengte×breedte: 1500X1000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	431000 1500X1000
GTIN	4045197720658
Artikelklasse	41C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste gelaste constructie inclusief lagerset. Oneffenheden in de ondergrond kunnen worden gecompenseerd door hoogteverstel schroeven.

**Onderstel**, profielstaal, RAL 9006 witaluminium gelakt. Aflegbord van beuken multiplex.

**Toepassing:**

De vlakplaten van natuurlijk graniet nr. 430190 – 430500 worden op vooraf bepaalde punten gelagerd (ingezette stalen kogels).

- **Voor vlakplaten tot 630×630 mm. Voor plaatsing op werkbanken e.d. zijn de instelbare bankklemmen nr. 373500 het geschiktst.**
- **De lagerset is in hoogte verstelbaar en is bedoeld voor het richten van de platen (3 oplegpunten en 2 afstelschroeven als kantelbeveiliging).**

**Opmerking:**

Voor trillingsisolerende opstelelementen a.u.b. 4× nr. 086002 gr. 850 bestellen.

Nivellering: 25 mm

Onderbouw hoogte: 720 mm

Onderbouw breedte: 1060 mm

Onderbouw diepte: 830 mm

Hoogte onderbouw incl. lagerset: 780 mm

Belastbaarheid, verdeeld: 2000 kg

Gewicht: 50 kg

## Technische beschrijving

Gewicht	50 kg
Onderbouw hoogte	720 mm
geschikt voor plaatafmeting lengte×breedte	1500×1000 mm
Onderbouw breedte	1060 mm
Belastbaarheid, verdeeld	2000 kg
Onderbouw diepte	830 mm
Materiaal aflegbord	Beuken multiplex
maximale werkhoogte (bovenkant granieten vlakplaat)	900 mm
Hoogte onderbouw incl. lagerset	780 mm
Nivellering	25 mm
Producttype	Onderbouw