

**3M****Isolatieband, 15 mm×10 m, Kleur: BROWN**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	083652 BROWN
GTIN	4054596613539
Artikelklasse	08M

## Omschrijving

**Uitvoering:**

**3M™ Temflex® 165** is een **universeel te gebruiken, zacht PVC-isolatieband**. Moeilijk ontvlambaar. Zelfdovend, goed bestand tegen olie en oplosmiddelen.

**Toepassing:**

Voor isoleren, bundelen, bevestigen en kleurmarkering.

**Opmerking:**

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

## Technische beschrijving

Fabrikantnummer	3M® Temflex® 165
Dikte	0,15 mm
Lengte	10 m
Kleur	bruin
Breedte	15 mm

Trekvastheid	2 N/mm
Toepassing	Markeren
Toepassing	Isoleren
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Markeren
Liner aanwezig	nee
Rekbaarheid	200 %
Dragermateriaal	PVC-folie
Opslagtemperatuur	20 - 23 °C
temperatuurbestendig tot	90 °C
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 60 %
Kleefkracht op staal	0,2 N/mm
Type plakband	eenzijdig
Productnaamattribuut	15 mm×10 m
Producttype	Plakband